

## METALLISCANNER™ M60C



**MetalliScanner™ m60c** ofrece dos distintos modos de escaneo para detectar metal y cableado AC\* activo sin blindaje detrás de las paredes, pisos y techos. El detector tiene pantalla avanzada ColorTrip™ que se ilumina en azul mientras operando en el modo Metal Scan y en rojo en el modo AC Scan. Cuando se detecta el cableado AC\* mientras operando en el modo Metal Scan, la pantalla se ilumina, o parpadea, en rojo para advertir al usuario que tomara precaución.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Detectores de Metal](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- El modo Metal Scan localiza metales no ferrosos, como el tubo de cobre, hasta 1½ pulgadas (38 mm) de profundidad y metales ferrosos, como barras de acero para hormigón armado, hasta 3 pulgadas (75 mm) de profundidad
- Detección WireWarning® indica la presencia de cableado eléctrico (AC), sin blindaje de hasta 2 pulgadas (50 mm) de profundidad en modo Metal Scan
- El modo AC Scan localiza cableado eléctrico AC activo sin blindaje hasta 2 pulgadas (50 mm) de profundidad
- Pantalla ColorTrip™ se ilumina en azul en el modo Metal Scan y en rojo en el modo AC Scan
- Barras de Indicador de Objetivo comenzarán a encenderse a medida que se acerque al metal y cableado eléctrico AC
- Indicador de Batería Baja para un rendimiento óptimo
- El Puntero SpotLite® brilla con una luz en forma de flecha en la pared cuando se detecta la mayor presencia del metal o los cables con corriente AC

## CARACTERÍSTICAS



## RECURSOS

[Ficha técnica MS m60c](#)

[Instrucciones MS m60c](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO