

## METALLISCANNER™ MT 6



Utilice el MT 6 para encontrar o evitar barras de refuerzo, cables, tubos, clavos en madera reciclada, clavos/tachuelas en vigas detrás de paredes de listones y yeso, cajas de cables eléctricos, el conducto, y mucho más

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Detectores de Metal](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Localice metal incrustado antes de que la broca o la hoja de sierra lo encuentre. Este potente localizador de metal puede detectar metal de hasta 6 pulgadas (152 mm) de profundidad en hormigón sólido.

MetalliScanner™ MT 6 localiza metales ferrosos y no ferrosos, de hasta 6 pulgadas (152 mm) de profundidad en hormigón y otras superficies no metálicas. También distingue entre metales ferrosos y no ferrosos e indica la profundidad del objetivo en pulgadas y centímetros..

El MetalliScanner™ MT 6 es la herramienta recomendada por el programa “Mi Seguro Hogar Floridano” para ayudar a mitigar daños y pérdidas de los huracanes.

- Distingue automáticamente entre metal ferroso (ejemplo: barras de refuerzo) y metal no ferroso (ejemplo: tubos de cobre)
- Indica profundidad de metal de la superficie en pulgadas (in.) y centímetros (cm)  
SPantalla LCD de fácil lectura señala ubicación de objetos metálicos con precisión lateral de +/- 1/2 pulgadas (13 mm) y vertical de +/- 1 pulg. (25 mm)
- Ayuda a proyectar la rejilla de metal a través de cualquier material de construcción no metálicos, incluyendo hormigón, azulejos, baldosas y mármol.

## CARACTERÍSTICAS



## RECURSOS

[Ficha técnica MT 6](#)

[Instrucciones MT 6](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO