


## METALLISCANNER™ MT X



El localizador de metal Metalliscanner™ MT X está diseñado para localizar metal en construcciones residenciales, comerciales e industriales estándar. Está calibrado para localizar barras de refuerzo hasta 10 cm (4 pulgadas) de profundidad. Elija entre dos modos de escaneo, dependiendo del entorno que esté escaneando. El modo Normal Scan para barras de refuerzo colocadas en patrones de cuadrícula ajustados a poca profundidad y el modo DeepScan® para tubería o barras de refuerzo más profundas.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Detectores de Metal](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Utilícelo para localizar y evitar barras de refuerzo en concreto antes de perforar.**

- Pantalla grande LCD retroiluminada transreflectiva azul para facilitar la visualización, incluso bajo luz solar directa
- Los Indicadores de Centro y de Potencia de Señal indican la presencia de metal hasta 10 cm (4 pulg.) de profundidad
- Indicador de Carga de Batería indica continuamente la carga de la batería y parpadeará cuando la carga esté demasiado baja para que el localizador funcione correctamente
- Mango ergonómico con diseño patentado tipo “pellizco”
- Sistema de marcador integrado para marcar la ubicación del objeto
- Incluye un mango adicional pivotante como accesorio para mayor facilidad
- Resistente al agua y polvo

## CARACTERÍSTICAS



## RECURSOS

[Ficha técnica MS MT X](#)

[Instrucciones MS MT X](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO