

## MEZCLADOR / AGITADOR VORTEX



### Características

- Operaciones táctiles y continuas
- La base de fundición de aluminio evita movimientos innecesarios
- Los pies de succión de vacío opcionales se sujetan a la superficie de trabajo y evitan que la unidad se mueva

**SKU:** BellAgVortex-Aj | **Categorías:** [Agitador Vortex](#), [Mezcladores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Mezclador / agitador vortex

#### Especificaciones Técnicas

	BellAgVortex-Aj	BellAgVortex-fijo
Modelo	BellAgVortex-Aj	BellAgVortex-fijo
Código Sku	B-01-19-05-02-0101	
Modo de agitación	Orbital	Orbital
Diámetro orbital	4mm	4mm
Entrada del motor	58W	58W
Salida del motor	10W	10W
Rango de velocidad	0~2500rpm	2500rpm
Pantalla de velocidad	Escala	/
Modo de operación	Operación continua / táctil	Operación continua / táctil
Temperatura ambiente.	5-40°C	5-40°C
Humedad relativa	80%	80%
Tipo de protección	IP21	IP21
Consumo de energía	60W	60W
Fuente de alimentación	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Accesorios estándar	1.1 Tapa estándar	1.1 Tapa estándar
Tamaño externo (W*D*H)	127*160*130mm	127*160*130mm
Tamaño de embalaje (W*D*H)	250*230*200mm	250*230*200mm
Peso Bruto	3kg	3kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO