

MEZCLADOR DE ASFALTO



Esta mezcladora ha sido diseñada para mezclar muestras bituminosas para pruebas de compactación, pruebas de separación por tracción y Marshall y para otras pruebas donde se requiere uniformidad. Gracias a la acción planetaria, este mezclador asegura una mezcla completa y uniforme. La máquina está provista de un variador de velocidad que permite establecer una amplia gama de velocidades.

SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [EN 12697-35](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- El cabezal de mezcla gira a velocidades de 10 a 240 rpm y el batidor de 20 a 480 rpm
- Un temporizador permite seleccionar el tiempo de mezcla o el mezclado continuo.
- La mezcla bituminosa debe prepararse a la temperatura prescrita, por lo que el mezclador puede equiparse con un calentador controlado termostáticamente.
- La batidora se suministra completa con recipiente de capacidad adecuada y batidor.
- El calentador eléctrico debe pedirse por separado.
- La mezcla bituminosa debe prepararse a la temperatura prescrita, por lo que el mezclador puede equiparse con un calentador controlado termostáticamente.

Normas

- EN 12697-35

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Capacidad (lt)	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellMezAsfa-05	B-01-03-05-080101	Mezclador de asfalto	5	30x55x65	55	220 V,50-60 Hz, 1 ph
BellMezAsfa-10	B-01-03-05-080201	Mezclador de asfalto	10	70x75x80	75	220 V,50-60 Hz, 1 ph
BellMezAsfa-20	B-01-03-05-080301	Mezclador de asfalto	20	70x75x95	110	220 V,50-60 Hz, 1 ph

Accesorios/Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Capacidad (lt)	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
B-01-03-05-080401	Cuenco para B-01-03-05-080101	5	—	—	—
B-01-03-05-080501	Batidor para B-01-03-05-080101	—	—	—	—

Código de producto	Nombre del producto	Capacidad (lt)	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
B-01-03-05-080601	Calentador eléctrico para B-01-03-05-080101	—	Ø 25 x20	5	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
B-01-03-05-080701	Cuenco para B-01-03-05-080201	10	—	—	—
B-01-03-05-080801	Batidor para B-01-03-05-080201	—	—	—	—
B-01-03-05-080901	Calentador eléctrico para B-01-03-05-080201	—	Ø 30x35	7	220 V, 50- 60 Hz, 1 ph
B-01-03-05-081001	Cuenco para B-01-03-05-080301	20	—	—	—
B-01-03-05-081101	Batidor para B-01-03-05-080301	—	—	—	—
B-01-03-05-081201	Calentador eléctrico para B-01-03-05-080301	—	Ø 40x40	10	220V, 50-60 Hz, 1 ph

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO