

## MEZCLADOR DE CONCRETO TIPO SARTÉN



La mezcla eficiente del concreto es esencial si se van a fabricar probetas de calidad. Las mezcladoras de cuba son adecuadas para la mezcla de pequeñas cantidades de hormigón en el laboratorio.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Hormigón fresco y endurecido](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los mezcladores están diseñados para brindar una mezcla eficiente de materiales secos y húmedos.

La bandeja de mezcla es extraíble y se inclina para facilitar el acceso a la bandeja y el vaciado al completar la operación de mezcla.

El volumen total de la olla es de 100 litros, pero la capacidad efectiva del mezclador es de 56 litros.

El cabezal del mezclador se levanta para proporcionar un acceso máximo al recipiente y mantiene las cuchillas de mezcla a una profundidad constante durante la operación de mezcla. Las cuchillas se pueden ajustar para adaptarse a los diferentes tipos y volúmenes de materiales a mezclar.

Los modelos de motor doble permiten preparar mezclas más homogéneas en menos tiempo que los modelos de motor único. Tiene un segundo motor que hace girar las paletas de mezcla en la dirección opuesta a la dirección de rotación de la tolva tipo bandeja.

La velocidad del movimiento panorámico se puede ajustar con los modelos de doble motor, controlados por frecuencia (velocidad de giro controlada).

La velocidad de la sartén y la cuchilla mezcladora se puede ajustar con los modelos de doble motor, con control de frecuencia (velocidad de la sartén y la paleta mezcladora).

Las batidoras tipo sartén también están equipadas con ruedas de goma que proporcionan una gran portabilidad.

Todas las piezas del mezclador con protección IP55 están pintadas y galvanizadas no corrosivas.

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellConTiSart-200A	B-01-03-06-160101	Mezclador de concreto tipo sartén	95x100x120	200	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
BellConTiSart-200B	B-01-03-06-160201	Mezclador de concreto tipo sartén	95x100x120	200	220 V, 50 Hz, 1 ph
BellConTiSart-200C	B-01-03-06-160301	Mezclador de concreto tipo sartén	95x100x120	200	220 V, 60 Hz, 1 ph

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellConTiSart-230A	B-01-03-06-160401	Mezcladora de concreto tipo sartén, motor doble	95x100x140	230	380 V, 50-60 Hz, 3 ph
BellConTiSart-230B	B-01-03-06-160501	Mezcladora de concreto tipo sartén, motor doble	95x100x140	230	220 V, 50 Hz, 1 ph
BellConTiSart-230C	B-01-03-06-160601	Mezcladora de concreto tipo sartén, motor doble	95x100x140	230	220 V, 60 Hz, 1 ph
BellConTiSart-230D	B-01-03-06-160701	Mezcladora de concreto tipo sartén, doble motor, velocidad de sartén controlada	95x100x140	230	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
BellConTiSart-230E	B-01-03-06-160801	Mezcladora de concreto tipo sartén, doble motor, velocidad de sartén y hoja controlada	95x100x140	230	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO