

## MEZCLADOR DE DISPERSIÓN DE SUELO -H-4260A.4F



**SKU:** H-4260A.4F | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hidrometro de análisis](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T88](#), [ASTM D422](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para la dispersión de las suspensiones del suelo utilizadas en el método del hidrómetro de prueba de suelos de subrasante, el mezclador de alta resistencia opera a una velocidad superior a 10.000 RPM (sin carga). Incluye un aparato de agitación con paleta de acero inoxidable H-4266 y una taza de dispersión cromada H-4265 con 4 juegos de deflectores interiores permanentes. La parte inferior de la copa redondeada evita la acumulación de suciedad. Amueblado con cable de 5 ' y enchufe de 3 puntas. Dimensiones: 20 x 6-1 / 2 x 7 "(508 x 165 x 178 mm) . Peso de envío 15 lb (6,8 kg)

Mezclador de Dispersión de Suelo 230, 50/60Hz, es compatible con las siguientes normas: [ASTM D422](#), AASHTO T88

<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-4247</a>	Hexametafosfato de sodio
<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-4247.10</a>	Hexametafosfato de sodio contenedor de 10 libras (4.5kg)
<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-4265</a>	Copa de dispersión para Mezclador de suelos
<input type="checkbox"/>	<a href="#">H-4266</a>	Agitador de paletas para mezclador de dispersión de suelos

[ASTM D422](#)

AASHTO T88

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO