

MEZCLADOR DE DOBLE CONO - 1, 2, 3 Y 5 KGS



El mezclador de doble cono funciona según el principio de flujo libre. Esta unidad se utiliza para mezclar rápidamente todo tipo de polvos y gránulos de flujo libre. La disposición uniforme y multidimensional de las paredes del mezclador asegura una buena mezcla. El recipiente está fabricado en acero inoxidable y asegurado con perillas roscadas. Esta unidad se puede acoplar al engranaje universal.

SKU: N / A | **Categorías:** [Mezcla - Mezcla de accesorios](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad bruta (kg)
	B-01-24-02-10-0101	1	
	B-01-24-02-10-0102	2	
	B-01-24-02-10-0103	3	
	B-01-24-02-10-0104	5	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-24-02-10-0101	B-01-24-02-10-0102	B-01-24-02-10-0103	B-01-24-02-10-0104
Modelo	BellLicDobCon-02	BellLicDobCon-04	BellLicDobCon-06	BellLicDobCon-10
Capacidad bruta (0,6 BD) (kg / Lt)	1 Kgs./2 Ltrs.	2 Kgs./4 Ltrs.	3 kg./6 Ltrs.	5 kg./10 Ltrs.
Capacidad de trabajo (0,6 BD) (Gms/ kg)	500 Gms.	500 Gms.	1 a 2 kg.	3 a 4 kg.
Dimensiones en pulgadas	12 "x 10" x 8.5 "	12 "x 10" x 8.5 "	8 "x 8" x 6,5 "pulgadas	12 "x 10" x 8.5 "
Peso neto (kg)	5 Kg	5 Kg	4 Kg	5 Kg
Peso bruto (kg)	20 Kg	20 Kg	18 Kg	20 Kg
Tamaño de embalaje en pulgadas	12 "x 9" x 11 "	12 "x 9" x 11 "	12 "x 9" x 19 "	12 "x 9" x 11 "

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO