

MEZCLADOR DE LABORATORIO, 20-QT. (18.92L) -H-3843A.4F



SKU: H-3843A.4F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Mezcladores](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El mezclador Hobart HL-200 tiene un mecanismo de engranaje positivo y una acción de mezcla planetaria para ofrecer resultados positivos. La transmisión selectiva del agitador tiene 3 configuraciones de velocidad: 107, 198 y 361 RPM. El exclusivo interruptor de agitación proporciona una velocidad baja (53 RPM) para facilitar la adición de líquidos a los semisólidos. Incluye un recipiente de acero inoxidable y una rejilla de aluminio plana. Dimensión base: 21 "x 2 1.5" x 41.25 "(533 x 546 x 1048 cm).

- [Accesorios](#)
- [Repuestos](#)

<input type="checkbox"/>	H-3843AHW	Batidor Extremo para el Mezclador
<input type="checkbox"/>	H-3842AWW	Alambre de acero inoxidable para mezclador
<input type="checkbox"/>	H-3842HW	Batidor de servicio pesado para el Mezclador
<input type="checkbox"/>	H-4121	Cubetas de papel, 1 galón de tamaño (25 piezas)
<input type="checkbox"/>	H-3842A.1	Batidor de aluminio
<input type="checkbox"/>	H-3843.2	Bowl Mezclador Acero inoxidable, 20-Qt.
<input type="checkbox"/>	H-3843DH	Gancho de aluminio
<input type="checkbox"/>	H-3843WW	Alambre de acero inoxidable de bucle

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO