

## MEZCLADOR DE MESA DE LABORATORIO, 5 CUARTOS DE GALÓN (4.73L), 230V 50HZ - H-3841.5F



### Mezclador que cumple con ASTM, 5 cuartos de galón (4.73 L)

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D5581, ASTM D6926, ASTM C1073, ASTM C109, ASTM C1506, ASTM C185, ASTM C305, ASTM C359, ASTM C451, ASTM C452, ASTM C806, ASTM C807, ASTM C87, ASTM C110, ASTM D1557, AASHTO T162

Mezclador conforme a ASTM para la mezcla de pastas hidráulicas de cemento y morteros de consistencia plástica. La batidora incluye un adaptador de posicionamiento de tazón H-3844, un tazón de acero inoxidable de 5 cuartos de galón (4.73 L) y 1 batidor plano de acero inoxidable para mezclar materiales pesados. Hobart modelo No. N-50 funciona según el principio de acción planetaria: el batidor llega a todas las partes del lote, girando sobre su eje en direcciones opuestas a medida que se mueve alrededor del recipiente. Mezcla, mezcla y airea completamente todos los ingredientes para obtener lotes terminados consistentes y predecibles. La transmisión del agitador selectivo tiene 3 configuraciones de velocidad: 139, 285 y 591 RPM. Dimensiones de la base: 10.375 x 15" (264 x 381 mm). Altura: 17" (432 mm). Cuenta con cable y enchufe listados por UL.

[Haga clic aquí](#) para obtener más información sobre los principios y las técnicas de prueba del cemento y el mortero.

**SKU:** H-3841.5F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Horno](#), [Mezcladores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-3841**

Mezclador de Mesa de Laboratorio, 5 cuartos (4.73L), 120V 60Hz



### **H-3841.2F**

Mezclador de Mesa de Laboratorio, 5 cuartos de galón (4.73L), 230V 60Hz



### **H-3841.5F**

Mezclador de Mesa de Laboratorio, 5 cuartos de galón (4.73L), 230V 50Hz

## Código del Producto

H-3841.5F

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO