

MEZCLADOR DE MORTERO, CONTROL AUTOMÁTICO DE PROGRAMA Y ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE ARENA Y AGUA - H-3854.3F



El mezclador con capacidad de 5 litros (5,3 qt) proporciona control automático del programa y alimentación automática de arena con suministro de cemento y agua controlado manualmente. Se pueden programar libremente en el sistema diferentes cantidades de agua (100-600 ml). Proporciona software con 4 programas estándar instalados que cubren los siguientes estándares: ASTM C305, EN 196 -1,3,9; EN 480 y EN 413. Mezclador de dos velocidades diseñado para mezclar morteros y pastas de cemento. La batidora cuenta con un recipiente de acero inoxidable de 5 litros (5,3 qt), un agitador ASTM y un motor de dos velocidades, que funciona a 140 ± 5 rpm o 285 ± 10 rpm. Cuenta con panel de control, que proporciona un control rápido y sencillo en ocho idiomas. Se incorporan numerosas características de seguridad en el mezclador e incluye un programa de servicio con mensajes de mal funcionamiento para el operador, incluida la velocidad de paleta/planetaria y el monitoreo del tiempo.

La construcción resistente de aluminio y hierro fundido proporciona durabilidad y una larga vida útil. La mezcladora proporciona un potente motor para un funcionamiento silencioso y sin mantenimiento, ayudado por el uso de engranajes planetarios y una transmisión por correa dentada. El vaso está conectado a la batidora mediante un sistema de sujeción de liberación rápida. La distancia entre el vaso y el agitador se puede ajustar de forma fácil y precisa.

El diseño del mezclador cumple con los estándares CE e incluye una tapa del tazón, monitoreo electrónico de la posición del tazón, interruptor de parada de emergencia y protección de reinicio. Incluye gabinete de acero inoxidable.

SKU: H-3854.3F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Mezcladoras](#), [Mezcladores de Mortero](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-3854.3F

Mezclador de mortero, control automático de programa y alimentación automática de arena y agua

Código del Producto

H-3854.3F

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Capacidad (ml)

[100-600 ml](#)

COTECNO