

MEZCLADOR DE MORTERO MANUAL



Características generales

El mezclador ha sido diseñado para mezclar morteros y pastas de cemento principalmente según los requisitos de las normas.

El usuario puede elegir velocidades fácilmente mediante el interruptor instalado en la máquina. El tiempo de mezcla se puede ajustar desde el temporizador digital en el panel de control frontal.

Se definen 2 velocidades en el dispositivo. El usuario puede elegir la velocidad 1 (la paleta gira a una velocidad de 140 rpm con un movimiento planetario de 62 rpm) y la velocidad 2 (la paleta gira a una velocidad de 285 rpm con un movimiento planetario de 125 rpm) y preparar la muestra de cemento, según las normas.

SKU: N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [1015-2](#), [12617-4](#), [AASHTOT129](#), [ASTM C187](#), [C305](#), [EN 196-1](#), [EN 196-3](#), [EN 413-2](#), [EN 459-2](#), [EN 480-1](#), [EN ISO 679](#), [T131](#), [T162](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales

El mezclador ha sido diseñado para mezclar morteros y pastas de cemento principalmente según los requisitos de las normas.

El usuario puede elegir velocidades fácilmente mediante el interruptor instalado en la máquina. El tiempo de mezcla se puede ajustar desde el temporizador digital en el panel de control frontal.

Se definen 2 velocidades en el dispositivo. El usuario puede elegir la velocidad 1 (la paleta gira a una velocidad de 140 rpm con un movimiento planetario de 62 rpm) y la velocidad 2 (la paleta gira a una velocidad de 285 rpm con un movimiento planetario de 125 rpm) y preparar la muestra de cemento. según las normas.

Normas:

EN 196-1, EN 196-3, EN 413-2, EN 459-2, EN 480-1, 1015-2, 12617-4, EN ISO 679, ASTM C187, C305, AASHTOT129, T131, T162

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
Bell-MezclAuto5lts	B-01-03-08-240101	Mezclador de Mortero Manual	30x50x55	45	200 V, 56-60 Hz, pH

Accesorios

Código de producto	Nombre del producto
B-01-03-08-240201	Cuenco, 5 lt
B-01-03-08-240301	Batidora

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO