

MEZCLADOR DE UTILIDAD CON TAMBOR DE POLIETILENO



SKU: N / A | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Mezcladores de concreto](#) | **Etiquetas:** [ASTM C192](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Modelo
	H-3849A	Mezclador de utilidad con tambor de polietileno, 1/2HP Electrico, 110V 60Hz	H-3849A
	H-3849A.2F	Mezclador de utilidad con tambor de polietileno, 1/2HP Electrico, 220V 60Hz	H-3849A.2F
	H-3849A.5F	Mezclador de utilidad con tambor de polietileno, 1/2HP Electrico, 220V 50Hz	H-3849A.5F
	H-3849A.G	Mezclador de utilidad con tambor de polietileno, 3.5HP Motor de gasolina	H-3849A.G
		Mezclador de utilidad con tambor de polietileno, Kit de remolque de alta velocidad, 1 / 2HP eléctrico, 220V 60Hz	H-3849AHS.2F

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La capacidad de mezcla del tambor es de 3 pies cúbicos. ft. (85 Litros). Tamaño del tambor: 5.5 cu. ft. (156 Litros). Mezcladora de concreto compacta, resistente y liviana para concreto, mortero, etc., se puede atornillar al piso o al patín para una instalación permanente. El conveniente bloqueo del tambor le permite al operador asegurar el tambor en una de las cinco posiciones. Bastidor de acero soldado y casquillos pesados para una larga vida confiable. Caja de precisión, engranaje anular de una sola pieza que brinda años de servicio. El tambor antiadherente de polietileno proporciona una fácil limpieza y es reemplazable. Robustas cuchillas mezcladoras en el molde. Dimensiones totales: 41 "x 26" x 55 "(1041 x 660 x 1397 mm). **Consulte el cuadro en la pestaña de especificaciones para conocer las opciones del kit de remolque.**

El Mezclador de utilidad con tambor de polietileno admite las siguientes normas: [ASTM C192](#)

- [Especificaciones](#)
- [Accesorios](#)
- [Repuestos](#)
- [Normas](#)

H-3847 Opciones del kit de remolque

Mezclador con
Kit de remolque de mano
con ruedas neumáticas semi-neumáticos de
2.75 "x 10"

Kit de remolque de mano Kit de remolque de alta velocidad

H-3847AHT	H-3847AHS
H-3847AHT.2F	H-3847AHS.2F
H-3847AHT.5F	H-3847AHS.5F
H-3847AHT.G	H-3847AHS.G

H-3849 Opciones del kit de remolque

Mezclador con
Kit de remolque de alta velocidad con
4.8 "x 12"
Ruedas neumáticas

Kit de remolque de mano Kit de remolque de alta velocidad

H-3849AHT	H-3849AHS
H-3849AHT.2F	H-3849AHS.2F
H-3849AHT.5F	H-3849AHS.5F
H-3849AHT.G	H-3849AHS.G

	H-3849PC	Cubierta de tambor de polietileno
--	----------	-----------------------------------

	H-3849PL	Reemplazo del tambor de polietileno
--	----------	-------------------------------------

[ASTM C192](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO