


MEZCLADOR ROTATIVO GIRATORIO- MARCA BELLTRONIC





Características

- Marco giratorio ajustable.
- Los modos de rotación se pueden seleccionar para BellMezGir-18A
- Pantalla LED de tiempo y velocidad para BellMezGir-18A
- Fácil operación.

SKU: N / A | **Categorías:** [Mezcladores](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	20Velocidad (rpm)
 A laboratory shaker with a white base and a blue and orange mixing arm.	BellMezGir-18		18
 A laboratory shaker with a white base and a blue and orange mixing arm, similar to the BellMezGir-18 but with a different internal mechanism.	BellMezGir-18A		40

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Marcos de tubo estándar

- Tubo centrífugo de 10 ml / 15 ml x5 + tubo centrífugo de 5 ml / 7 ml x6
- Tubo centrífugo de 50 ml x3 + tubo centrífugo de 0,5 ml x18
- Tubo centrífugo de 1,5 ml / 2,0 ml x18

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMezGir-18	BellMezGir-18A
Velocidad de rotación	18 rpm	10 ~ 40 rpm
Rango de tiempo	/	1 ~ 999 min
Ángulo de rotación	/	20 ° ~ 99 °
Consumo de energía	4W	4W
Fuente de alimentación	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz
Tamaño externo	240 * 145 * 210 mm	240 * 145 * 210 mm
Tamaño del paquete	340 * 270 * 305 mm	340 * 270 * 305 mm
Peso bruto	3 kg	3 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO