

MEZCLADOR ROTATIVO VERTICAL



Aplicación

- El mezclador giratorio vertical proporciona una mezcla eficiente pero suave para mantener la muestra en estado de suspensión, como la mezcla de sangre. Es adecuado para la prevención de coágulos de sangre, diagnóstico de látex, inmunoprecipitación y otras aplicaciones similares.

SKU: BellMezcVert-80 | **Categorías:** [Mezcladores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Aspecto inteligente, estructura sólida, operación simple. Pantalla LED de tiempo y velocidad.
- Motor DC sin escobillas, rendimiento estable, bajo ruido y larga vida útil.
- Rotación de circulación vertical 360, funcionamiento suave y constante.
- Diferentes marcos de soporte de tubos para opcionales para adaptarse a diferentes tipos de tubos.

Soporte de tubo opcional

- 1.5ml*64
- 15ml*22
- 50ml*16

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMezcVert-80
Modo de mezclado	Modo de rotación vertical
Rango de velocidad de rotación	10~80rpm
Entrada del motor	16W
Salida del motor	10W
Fuente de alimentación	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Tamaño externo(W*D*H)	470*190*160mm
Tamaño de embalaje(W*D*H)	570*300*260mm
Peso Bruto	4kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO