


## MEZCLADOR ROTATORIO 20W BELL-MEZCROTALE-20W



**SKU:** B-01-29-0115-0303 | **Categorías:** [Mezcladores](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Bell-MezcRotaE-20W

- Proporciona una rodadura suave pero eficaz
- Velocidad regulable de 0 a 80 rpm
- Gran variedad de accesorios disponibles

### Bell-MezcRotaE-PRO40W

- Ajuste electrónico de velocidad y tiempo
- Pantalla LCD de velocidad y tiempo
- Rango de velocidad de 10 a 70 rpm
- Acción rodante, proporciona una mezcla suave pero eficaz
- Ángulo de mezcla ajustable de 0 a 90
- Gran variedad de accesorios disponibles

### Bell-MezcRotaLE-20W

- Proporciona una mezcla suave y eficaz de muestras biológicas
- Velocidad regulable de 0 a 80 rpm
- Gran variedad de accesorios disponibles

### Bell-MezcRotaLE-PRO40W

- Ajuste electrónico de velocidad y tiempo
- Pantalla LCD de velocidad y tiempo
- Rango de velocidad de 10 a 70 rpm
- Proporciona un balanceo suave pero eficaz
- Gran variedad de accesorios disponibles

### Especificaciones:

Modelo	Bell-MezcRotaE-20W	Bell-MezcRotT-Pro	Bell-MezcRotaLE-20W	Bell-MezcRotaLE-PRO40W
Código SKU	B-01-29-0115-0301	B-01-29-0115-0302	B-01-29-0115-0303	B-01-29-0115-0304
Tipo de motor	Motor de CC			

<b>Modelo</b>	<b>Bell-MezcRotaE-20W</b>	<b>BellMezcRotT-Pro</b>	<b>Bell-MezcRotaLE-20W</b>	<b>Bell-MezcRotaLE-PRO40W</b>
Ángulo de inclinación		0-90°		
Rango de velocidad	0-80rpm	10-70rpm	0-80rpm	10-70rpm
Visualización de velocidad	Escama	LCD	Escama	LCD
Pantalla del temporizador	Escama	LCD	Escama	LCD
Temporizador		1-1199min		1-1199min
Modo de operación	Continuo	Continuo / temporizador	Continuo	Continuo / temporizador
Voltaje			100-240V, 50/60Hz	
Poder	20W	40W	20W	40W
Dimensión[D×W×H]	150×530×190mm	280×210×300mm	300×220×310mm	220×510×260mm
Temperatura ambiente y humedad admisibles			5-40 °C, 80% HR	
Clase de protección			IP21	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO