

MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO CHAROLA



Código del Producto:

UTC-0750 Mezcladora de Concreto Tipo Charola, 220-240 V 50-60 Hz

UTC-0750/110 Mezcladora de Concreto Tipo Charola, 110 V 60 Hz

UTC-0752 Mezcladora de Concreto, Caldero tipo Charola, Doble-Acción de Mezcla, de 100 L. 380 V 50 Hz (Si requiere 220 V o 110 V favor de indicarlo en la orden)

Estándares:

EN 1766

La mezcla eficiente de concreto es esencial si especímenes de buena calidad van a estar manufacturadas. Las Mezcladoras de Concreto Tipo Charola están diseñada para mezclar eficientemente ambos materiales secos y mojados.

La diferencia entre UTC-0752 y mezcladoras convencionales es su capacidad de preparar mezclas homogéneas en tiempo corto por medio del segundo motor que rota la paleta de agitación en la dirección opuesta de la dirección de la rotación del tambor.

Las charolas de mezclar son removibles y inclinan para fácil acceso a la charola y para vaciar después de la terminación de la operación de mezclar. Los volúmenes totales de las charolas son 108 litros pero la capacidad efectiva de la mezcladora es 56 litros.

La cabeza de la mezcladora se puede quitar (levantar) para dar acceso máximo a la charola y soporta las paletas mezcladoras a una profundidad constante durante la operación de mezcla. Las paletas pueden estar ajustadas para adaptarse a los diferentes tipos y volúmenes de materiales a estar mezclados. La mezcladora también está equipada con ruedas (llantas) de hule que provee alta portabilidad.

Todas las partes de la mezcladora, protegida por IP55, están pintadas para no ser corrosivas y están galvanizadas.

	UTC-0750	UTC-0752
Dimensiones	950x1050x1250 mm	950x1050x1270 mm

Peso (aprox.) 255 kg
Potencia 1500 W

285 kg
3300 W

SKU: N / A | **Categorías:** [Concreto](#) |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-0750	Mezcladora de Concreto Tipo Charola, 220-240 V 50-60 Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-0750/110	Mezcladora de Concreto Tipo Charola, 110 V 60 Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-0752	Mezcladora de Concreto, Caldero tipo Charola, Doble-Acción de Mezcla, de 100 L. 380 V 50 Hz	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO