

## MEZCLADORA DE RODILLOS PARA TUBOS ESCAMA BELL-MEZRODTUB-6S



Los rodillos tubulares proporcionan una rodadura suave y altamente eficaz de suspensiones líquido-sólidas. Utilizados en una variedad de aplicaciones, como suspensiones líquido-sólidas.

Se utilizan en diversas aplicaciones, como la prevención de la coagulación sanguínea, la precipitación inmunitaria, etc.

**SKU:** B-01-29-0115-0201 | **Categorías:** [Mezcladoras](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

#### Bell-MezRodTub-6S

Velocidad de 0-70 rpm

Diseño de seis rodillos para un rodado suave y fácil de limpiar

#### Bell-MezRodTub-6Pro

La pantalla LCD muestra la velocidad y el tiempo

Rango de velocidad de 10-70rpm

Diseño de seis rodillos para un rodado suave y fácil de limpiar

Funcionamiento continuo o temporizado

### Modelo

### Bell-MezRodTub-6S Bell-MezRodTub-6Pro

	B-01-29-0115-0201	B-01-29-0115-0202
Código SKU		
Amplitud		24mm
Tipo de motor		Motor de CC
Movimiento de balanceo		Mecerse y rodar
Amplitud		24mm
Capacidad de carga máx.		4kg
Número de rodillos		6
Tamaño del rodillo[longitud]		280mm
Rango de velocidad	0-70rpm	10 -70rpm
Visualización de velocidad	Escama	LCD
Temporizador		Sí
Pantalla del temporizador		LCD
Intervalo de ajuste de tiempo		1-1199min

	Modelo	Bell-MezRodTub-6S Bell-MezRodTub-6Pro	
		Continuo	Continuo/temporizador
Modo de operación			
Voltaje		100-240V, 50/60Hz	
Poder		25W	30W
Dimensión		450×260×120mm	
Peso		4,5 kg	5,1 kg
Temperatura ambiente y humedad admisibles		5-40 °C, 80% HR	
Clase de protección		IP21	

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO