

MEZCLADORA ROTATIVA VERSIÓN A



Características

- La velocidad de funcionamiento es ajustable.
- La pantalla LED indica la velocidad y el tiempo para BellMezcRot-A2
- Equipado con soporte de tubo de gel de sílice, es fácil y conveniente para colocar y sacar tubos.

SKU: BellMezcRot-A1 | **Categorías:** [Mezcladores](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellMezcRot-A1	BellMezcRot-A2
Modo de mezclado	Continuo	Continuo o sincronización
Velocidad de rotación	6~32 rpm	5~35 rpm
Rango de tiempo	/	0-999min
Tubo	24 piezas	24 piezas
Diámetro del tubo	Ø8-Ø15±0.1mm	Ø8-Ø15±0.1mm
Diámetro de la placa	Ø300mm	Ø300mm
Ángulo de inclinación	38°	38°
Consumo de energía	10W	10W
Fuente de alimentación	AC110/220V±10%, 50/60Hz	AC110/220V±10%, 50/60Hz
Accesorio estándar	Soporte de tubo de 24 piezas	Soporte de tubo de 24 piezas
Accesorio opcional	Soporte de tubo de 12 piezas	Soporte de tubo de 12 piezas
Tamaño de embalaje (W*D*H)	380*340*380mm	380*340*380mm
Peso neto	5.5kg	5.5kg



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO