

MFA 4P | PROTECTOR DE PROCESOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

'- Sensor de movimiento altamente sensible de un solo punto de consigna. Se utiliza con las sondas MSP y XPP. -
Aplicaciones generales: monitorea la pérdida de movimiento en sistemas transportadores, maquinarias rotativas y con movimiento alternativo.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO