

## MICRO80 - SENSOR AE MINIATURA DE 200-900 KHZ




SKU: N / A | Categorías: [Miniatura](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES


Micro80 - Sensor AE miniatura de 200-900 kHz

Dibujo de esquema



Micro80 - Sensor AE miniatura de 200-900 kHz

Tabla de calibración



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto

El sensor Micro80 tiene una buena respuesta de frecuencia en el rango de 200 - 900 kHz. Tiene buena sensibilidad a las señales AE incluso en presencia de ruido de fondo alto. Su pequeño tamaño y alto ancho de banda hacen que el sensor sea un candidato ideal para aplicaciones que tienen limitaciones de tamaño y peso en los sensores. El sensor presenta un conector microdot de diámetro pequeño que sale del costado del sensor.

### Especificaciones detalles

[Hoja de datos del producto](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO