

MICROLOG SDI-DS2 CON ANEMÓMETRO SÓNICO DECAGON



SKU: N / A | **Categorías:** [Kits de registro de datos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- *Reemplazo rentable de anemómetros mecánicos.
- *Bajo consumo de energía; duración de la batería al menos un año de medición en intervalos de cinco minutos.
- *Capacidad de memoria de más de un año de promedios de 60 minutos de tres variables.
- *Salidas seleccionables: velocidad y dirección, temperatura sónica y vectores U / V.
- *Sensor de decágono

Descargar

[Hoja de Datos](#)

Accesorios necesarios:

Cable de datos IrDA / USB

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO