


## MICROLOG SP3 CON SENSOR DE POTENCIAL DE AGUA DEL SUELO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sensores de potencial de agua en el suelo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

Bloque de yeso o sensores de marca de agua

Rango de medición de hasta

-1.5 MPa (bloque de yeso)

-0.2 MPa Marca de agua

### Accesorios necesarios:

Cable de datos IrDA / USB

[Hoja de Datos](#)

[Manual de Usuario](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO