

MICROLOG V3A CON SENSORES DE HUMEDAD DEL SUELO



SKU: N / A | Categorías: [Kits de registro de datos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- *Sondas de suelo WaterScout SM100 o Decagon 10HS
- *Sensor de temperatura del suelo LM34 opcionalmente
- *Decágono 10HS
- *WaterScout SM100

Descargar

[Hoja de Datos](#)

[Manual del usuario](#)

Accesorios necesarios:

Cable de datos IrDA / USB

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO