

## MICROLOG V3A



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Registradores de datos de uso general](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pequeño registrador de datos hermético diseñado para tres sensores con señal de salida de voltaje, adecuado para entornos hostiles (generalmente sensores de humedad del suelo). Los conectores están aprobados para inmersión en agua. Acceso a datos infrarrojos.

### Especificación:

\*Tres entradas de voltaje en ocho rangos de hasta 1100 mV (2400 mV para V3A)

\*Tensión de excitación 3V (V3A) o 4.096V (V4.096V)

\*Corriente de excitación 15 mA (máx.)

\*\*Capacidad de memoria 50,000 lecturas

Capacidad de la batería hasta 5 años (depende de las demandas de excitación)

\*Totalmente hermético - clasificación IP 68

\*Rango de trabajo: 40 a 60 ° C

### Descargar

[Hoja de datos](#)

[Manual del usuario](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO