

## MICROSCOPIO BELLO-MICBIO-Y1



El microscopio Bello-MicBio-Y1 se convierte en un nuevo hito desde que se fundó Ningbo Teaching Instruments Co., Ltd. Es la diversificación que te lleva a entrar en una época no solo del rendimiento sino también de la aplicación. El diseño del módulo puede satisfacer sus necesidades en todos los experimentos normales e investigaciones científicas. Su diseño de configuración humanizado, dispositivo de control razonable y diseño de cada perilla de operación pueden mantener sus ojos, cuello, hombros, cintura, brazos y muñeca contra el cansancio. Usted puede ser liberado de la palabra pesada debido a la operación cómoda.

**SKU:** Bello-MicBio-Y1 | **Categorías:** [Microscopio Biológico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones		Traje estándar	Partes opcionales
Cabeza de visualización	Cabezal binocular libre de compensación, ajuste inclinado 0 ° -40 °	●	
	Cabezal trinocular libre de compensación, ajuste inclinado 0 ° -40 °		○
Distancia interpupilar	55mm -75mm	●	
Ocular	WF10X/ 22mm	●	
	WF16X,WF20X,WF25X,P16X		○
Muserola	Boquilla quintuple	●	
	Boquilla Sextuple		○
Objetivo	Objetivos del plan Infinito: aceite 4X, 10X, 40X (S), 100X (S)	●	
	Objetivos del plan infinito: 20X (S), 60X (S)		○
Escenario	Etapa mecánica de doble capa.	●	
	Tamaño de la etapa: 180mmX 160mm		
	Rango de movimiento: 75mmX 50mm		
Condensador	Tipo de giro N. A.1.25 Abbe condensador con diafragma de iris y filtro	●	
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con mecanismo de cremallera y piñón	●	
	Valor de Escala de enfoque fino 0.002mm		
Recolector	Iluminación kohler	●	
Fuente de luz	Bombilla halógena 12V / 30W 12V / 50W o 12V / 100W.AC85-230V	●	
	Brillo ajustable		
Accesorio opcional	Accesorio fluorescente		○
	Accesorio de contraste de fase		○
	Condensador de campo oscuro seco y de inmersión		○
	Accesorio de polarización simple		○
	Ocular electrónico CMOS de 3.0, 1.3Mega pixeles		○

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Ocular Microscopio</b>	<a href="#">P16X</a> , <a href="#">WF10X/22mm</a> , <a href="#">WF16X</a> , <a href="#">WF20X</a> , <a href="#">WF25X</a>
<b>Aumento del Objetivo</b>	<a href="#">100x de aceite</a> , <a href="#">10x</a> , <a href="#">20x</a> , <a href="#">40x</a> , <a href="#">4x</a> , <a href="#">60x</a> , <a href="#">Aceite</a> , <a href="#">Plan infinito</a>
<b>Tipo de Enfoque - Microscopio</b>	<a href="#">Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino</a> , <a href="#">Cremallera</a> , <a href="#">Piñon</a>

COTECNO