

MICROSCOPIO BELLO-MICEST-E, G, H



SKU: Bello-MicEst-E, G, H | **Categorías:** [Microscopio Estereo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

| Especificaciones | Modelo | Bello-MicEst-E | | | Bello-MicEst-G | | | Bello-MicEst-H | | |
|-------------------------|---|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|---|
| | | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Cabeza de visualización | Binocular inclinado a 45 ° (55mm-75mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ocular | WF10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Objetivo | 1X 2X Distancia de trabajo: 80mm | ● | ● | ● | | | | | | |
| | 1X 3X Distancia de trabajo: 60mm | | | | ● | | ● | ● | | |
| | 2X 4X Distancia de trabajo: 57mm | | | | | | ● | | ● | ● |
| Base | Base de tipo plano | ● | | | ● | | | ● | | |
| | Base tipo de paso | | ● | | | | ● | | | ● |
| | Base alta de tipo plano | | | ● | | | ● | | | ● |
| Escenario | Placa negra / blanca | ● | ● | ● | | | ● | ● | | ● |
| | Placa de vidrio, placa Negra / Blanca | | | ● | | | ● | | | ● |
| Iluminación | Sin luz | ● | | | ● | | | ● | | |
| | Lámpara incandescente, luz incidentes | | ● | | | | ● | | | ● |
| | Lámpara incandescente, luz incidente y transmitida | | | ● | | | ● | | | ● |
| Accesorio opcional | Ocular: WF5X (18mm) WF15X (13mm) WF20X (10mm) Objetivo: 2X/4X 1X/2X 1X/3X Placa de objeto blanco y negro: Ø60mm o Ø95mm | | | | | | | | | |

Especificaciones

Placa de objeto de vidrio esmerilado:

Φ95mm

Iluminación LED

Modelo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ocular Microscopio

[WF10X](#)

Aumento del Objetivo

[1X 2X Distancia de trabajo: 80mm, 1X 3X Distancia de trabajo: 60mm, 2X 4X
Distancia de trabajo: 57mm](#)

Iluminación (\geq -LX)

[Lámpara incandescente, luz incidente y Transmitida, Sin Luz](#)

COTECNO