

MICROSCOPIO BELLO-MICEST-E, G, H



SKU: Bello-MicEst-E, G, H | **Categorías:** [Microscopio Estereo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones	Modelo	Bello-MicEst-E		Bello-MicEst-G		Bello-MicEst-H	
		A	B C A	B C A	B C		
Cabeza de visualización	Binocular inclinado a 45 ° (55mm-75mm)	●	● ● ●	● ● ●	● ●		
Ocular	WF10X	●	● ● ●	● ● ●	● ●		
Objetivo	1X 2X Distancia de trabajo: 80mm	●	● ●				
	1X 3X Distancia de trabajo: 60mm			● ●			
	2X 4X Distancia de trabajo: 57mm			●	● ●		
Base	Base de tipo plano	●		●			
	Base tipo de paso		●	●	●		
	Base alta de tipo plano		●	●	●		
Escenario	Placa negra / blanca	●	● ●	● ●	●		
	Placa de vidrio, placa Negra / Blanca		●	●	●		
Iluminación	Sin luz	●	●	●			
	Lámpara incandescente, luz incidentes		●	●	●		
	Lámpara incandescente, luz incidente y transmitida		●	●	●		
Accesorio opcional	Ocular: WF5X (18mm) WF15X (13mm) WF20X (10mm) Objetivo: 2X/4X 1X/2X 1X/3X Placa de objeto blanco y negro: Ø60mm o Ø95mm						

Especificaciones

Placa de objeto de vidrio esmerilado:
Ø95mm
Iluminación LED

Modelo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ocular Microscopio

[WF10X](#)

Aumento del Objetivo

[1X 2X Distancia de trabajo: 80mm, 1X 3X Distancia de trabajo: 60mm, 2X 4X
Distancia de trabajo: 57mm](#)

Iluminación (\geq -LX)

[Lámpara incandescente, luz incidente y Transmitida, Sin Luz](#)

COTECNO