

MICROSCOPIO DE POLARIZACIÓN BELLO-MICPOLTRA-6Y



El microscopio de polarización de transmisión modelo Bello-MicPolTra-6 es uno de los instrumentos más profesionales, de uso común, para departamentos geológicos, minerales, metalúrgicos y la Academia relativa.

SKU: Bello-MicPolTra-6Y | **Categorías:** [Microscopio de Polarización](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

En los últimos años, con el desarrollo de la tecnología óptica, el microscopio de polarización se usa ampliamente. El microscopio de polarización de transmisión es un producto muy adecuado. El usuario puede hacer una vista de polarización única, una vista de polarización ortogonal, una vista de luz de cono y una micro-fotografía. El microscopio está equipado con un accesorio, como pieza de prueba de yeso (1λ), mica ($1/4 \lambda$), cuña de cuarzo y platina mecánica acoplable. Es un nuevo microscopio con función de madurez y mejor calidad.

Especificaciones		Modelo
Cabeza de visualización	Cabezal deslizante trinocular. Inclinado a 45° (52mm -74mm)	BellO-MicPolTra-6Y ●
Ocular	WF10X/18mm	●
	10 ocular de redondeo	●
	10X con retícula	●
Objetivo	WF10X22mm	●
	Objetivo acromático: 4X, 10X, 25X, 40X (S), 63X (S)	●
Escenario	Etapa giratoria redonda	●
	Diámetro de la etapa: Φ 160mm	
	Rotativo: 360°	
Condensador	Tipo de giro N.A1.25 Abbe condensador con diafragma de iris y filtro	●
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con cremallera y piñón	●
	Mecanismo Escala de enfoque fino Valor 0.002mm	
Recolector	Colector de luz de alto brillo	●
Fuente de luz	Bombilla halógena de tungsteno 6V / 30W.AC 85V-230V	●
	Brillo ajustable	●
Accesorio opcional	Oculares: WF16x, WF20x, P16x	
	Ocular de cámara digital CMOS 1.3Mega 、 3.0Mega Pixeles	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aumento del Objetivo	10x , 25 x , 40x , 4x , 63x
Iluminación (≥-LX)	(1000~4000) LUX , 6V/30W , 85V-230V , AC , Bombilla halogena de tungsteno
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino , Cremallera , Piñon
Ocular Microscopio	WF10x/18mm

COTECNO