

## MICROSCOPIO DE ZOOM ESTÉREO - MARCA BELLTRONIC



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellMicST-20	Código del Producto: BellMicST-20 - Binocular
	BellMicST-40A	Código del Producto: BellMicST-40A - Binocular
	BellMicST-40B	Código del Producto: BellMicST-40B - Binocular
	BellMicST-40C	Código del Producto: BellMicST-40C - Binocular
	BellMicST-60	Código del Producto: BellMicST-60 - Binocular
	BellMicSzM-45	Código del Producto: BellMicSzM-45 - Binocular
	BellMicSzM-45T	Código del Producto: BellMicSzM-45T - Trinocular
	BellMicSzM-8045T	Código del Producto: BellMicSzM-8045T - Trinocular

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Parámetros técnicos

Modelo	Iluminación	Visualización de la cabeza y el cuerpo	Objetivo	Distancia de trabajo	Ocular	Fuente de alimentación	Tamaño del paquete	Peso bruto
BellMicST-20	Luz natural	Cabeza recta binocular	2X insertado	80 mm	WF10X / 20	110,220, / 50,60 Hz	300 * 200 * 150	3
BellMicST-40A	Tranilluminator / luz inclinada	Vista inclinada Cuerpo no giratorio	2X y 4X 90 ° girado	57 mm			360 * 170 * 290	6
BellMicST-40B							360 * 170 * 290	6
BellMicST-40C							360 * 170 * 290	6
BellMicST-60	Luz natural	Inclinado que mira el cuerpo 360 ° giratorio	2X y 4X 360 ° girado	100 mm			400 * 250 * 360	8

Modelo		BellMicSZM-45	BellMicSZM-45T	BellMicSZM-8045T
Visualización de la cabeza	Cabezal de vista binocular inclinado a 60 °	√		
	Cabezal trinocular inclinado a 45 °		√	√
	Cabeza de vista digital inclinada a 45 °		√	√
Ocular	Ocular ajustable de gran campo de punto alto WF10X22mm	√	√	√
Objetivo de zoom	0.67X - 4.5X	√	√	
	0.8X-5X			√
Relación de zoom	6.3: 1			√
	6.7: 1	√	√	√
Objetivo auxiliar	0.5X / 177mm, 1.5X / 47mm, 2X / 26mm	√	√	√
Distancia de trabajo	115mm	√	√	√
Soporte de enfoque	Marco de enfoque y perilla de ajuste	√	√	√
Distancia interpupilar	55-75 mm / 52-75 mm	√	√	√
Iluminación	Lámpara halógena inclinada reflejada 12V / 15W	√	√	√
Abajo iluminación	Iluminación transmitida por halógenos 12V / 15W	√	√	√
Fuente de alimentación	110,220 V / 50,60 Hz	√	√	√
Paquete	Dibujos animados con espuma	√	√	√
Tamaño del paquete	mm	500 * 260 * 370		560 * 300 * 400

Peso bruto	Kg	8	12
------------	----	---	----

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO