

MICROSCOPIO ESTÉREO DE ZOOM CONTINUO - MARCA BELLTRONIC



Modelo	BellMEZCo-B1	BellMEZCo-B2	BellMEZCo-B3	BellMEZCo-B8L	BellMEZCo-STL2	BellMEZCoT-B1	BellMEZCoV-B1
<p>SZM7045: cabeza binocular, inclinación 45 °, zoom continuo 0.7X-4.5X, distancia de trabajo 100mm. Rango pupilar de ajuste de distancia de 54mm-76mm, dependiendo del grado de ajuste bilateral ± 5 dioptrías.</p>	✓	✓	✓	✓	✓		
<p>Cabeza de visión</p> <p>SZM-7045TR cabeza de visualización. Inclinación de 45 °, rotación de 360 °; Cámara fotográfica se puede equipar</p>						✓	
<p>SZM-7045V cabeza de visualización digital, incorporado en 3 millones de píxeles CCD</p>							✓








Ocular	WF10X/20mm (micrómetro)	√	√	√	√	√	√	√
	WF15X/15mm (micrómetro)	√	√	√	√	√	√	√
	WF20X/10mm (micrómetro)	√	√	√	√	√	√	√
Lente auxiliar	0.5X/165mm.	√	√	√	√	√	√	√
	1.5X/45mm. 2X/30mm.	√	√	√	√	√	√	√
Soportes de enfoque	A1 marcos de enfoque, enfoque de la rueda de mano ajustable elástico, elevación de 50 mm.	√	√	√	√	√	√	√
	A3 vinculante industrial Focus Frame 2 (específico de la industria)	√	√	√	√	√	√	√
Base	B1 Base plana de columna.	√					√	√
	B2 Columna base de transmisión, la fuente de luz superior e inferior es una lámpara halógena 12V15W (brillo ajustable)		√					
	B3 Columna base plana grande			√				
	Base de luz LED de columna B8L				√			
	Brazos universales STL2					√		
Otras fuentes externas	Luz del anillo / luz del LED / iluminación ligera fría	√	√	√	√	√	√	√
Dispositivo de fotografía	Tubo de Fotografía conectado (con bayoneta PK), 3.2X foto ocular	√	√	√	√	√	√	√

Dispositivo de imagen	Cámara tipo 0.35X / 0.5X / 1.0XC conectada al tubo	√	√	√	√	√	√	√
Tamaño de Empaque	mm	385*240*370	500*260*370	385*240*370	510*360*300	495*485*290	385*240*370	370*240*470
Peso Bruto	kg	5.08	7.18	5.68	6.08	24.58	5.08	4.87

SKU: N / A | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#), [Microscopios Laboratorio general](#) |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellMEZCoV-B1	Tamaño de Empaque mm: 370*240*470
	BellMEZCo-B1	Tamaño de Empaque mm: 385*240*370
	BellMEZCo-B2	Tamaño de Empaque mm: 500*260*370
	BellMEZCo-B3	Tamaño de Empaque mm: 385*240*370
	BellMEZCo-B8L	Tamaño de Empaque mm: 510*360*300
	BellMEZCo-STL2	Tamaño de Empaque mm: 495*485*290
	BellMEZCoT-B1	Tamaño de Empaque mm: 385*240*370

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/A

Dimensiones N/A

COTECNO