

MICROSCOPIO METALÚRGICO BELLMMET-5000 - MARCA BELLTRONIC



Modelo		BellMMet-5000
Sistema óptico	Sistema óptico infinito	√
Cabeza de visión	Cabeza de visión binocular Siedentopf, Inclínada a 30 °, Interpupilar 48mm-75mm	√
Ocular Extra Amplio Campo	EW10×/22	√
	EW10 × / 20 Ocular con la escala del pelo cruzado	√
	EW15×/16	●
	EW20×/12	●
Objetivo Acromático Plan LWD Infinito	5×/0.12/∞/-(BF/DF) LWD 10mm	√
	10×/0.25/∞/-(BF/DF) LWD 10mm	√
	20×/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm	√
	50×/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm	√
	100×/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm	√
Objetivo Acromático del Plan LWD Infinito	Luz de halógeno de 12V / 50W, centro y brillo ajustable	√
	Polarizador y analizador	√
	DIC	●
	Incluido vidrio Verde, azul, amarillo, gris	√
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, división fina 2μm,	√
Muserola	Nariz quintuple hacia atrás	√
Platina	Platina mecánica de capa doble 226 × 178m m, gama de movimiento 40mm × 40m m	√
	Platina Φ16,Φ40,Teardrop	√
Accesorios	Prensador de muestras	●
	Adaptador de foto / video	●
	0.01mm Escala del micrómetro 0.01mm	√
	Objetivo de ajuste de la casa de lámparas	√
Tamaño de Empaque	730*350*550	√
Peso Bruto	18	√

Nota: √Equipo estándar, ● Opcional

SKU: BellMMet-5000 | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO