

MICROSCOPIO METALÚRGICO - MARCA BELLTRONIC



	Especificación	Modelo				
		BellMicXJD-100	BellMicXJD-200	BellMicXDS-1	BellMicXDS-2	BellMic-4XC
Visualización de la cabeza	Cabeza monocular inclinada a los 45	√				
	Deslizamiento de la cabeza binocular inclinado a los 45		√			
	Cabeza trinocular inclinada a los 45			√		
	Compensación gratis Cabeza Trinocular a los 30				√	√
Muserola	Muserola	√	√	√	√	√
Ocular	WF10X, WF12.5X	√	√	√		
	WF10X20mm				√	√
Objetivo	Objetivos metalúrgicos 10X, 40X, 100X (S, aceite)	√	√	√		
	Objetivos metalúrgicos infinitos 4X, 10X, 20X (S), 40X				√	√
Escenario	Etapa mecánica de doble capa 242 * 172 mm rango móvil 75 * 50 mm				√	√
	Etapa mecánica de la capa doble gama 135 * 140m m que se mueve 70 * 50m m	√	√	√		

Enfoque	Ajuste de enfoque grueso y fino coaxial con mecanismo de piñón y cremallera, valor de escala de enfoque fino 0.002 mm	√	√	√	√	√
Iluminación	Iluminación incorporada, lámpara halógena 6V / 20W, fuente de alimentación 220V	√	√	√	√	√
Filtro	Azul, verde, amarillo	√	√	√	√	√
Fuente de alimentación	AC 110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz	√	√	√	√	√
Tamaño del paquete	300 * 400 * 520 mm	√	√	√	√	√
Peso bruto	12Kg	√	√	√	√	√

Nota: 110V / 220V para lámpara LED, 220V solo para lámpara halógena

SKU: N / A | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMic-4XC	Código del Producto: BellMic-4XC - Trinocular	Any SKU / Modelo
	BellMicXDS-1	Código del Producto: BellMicXDS-1 - Trinocular	Any SKU / Modelo
	BellMicXDS-2	Código del Producto: BellMicXDS-2 - Trinocular	Any SKU / Modelo
	BellMicXJD-100	Código del Producto: BellMicXJD-100 - Monocular	Any SKU / Modelo
	BellMicXJD-200	Código del Producto: BellMicXJD-200 - Binocular	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO