

MICROSCOPIO METALÚRGICO PORTÁTIL BELLO-MICMETPOR-B



Es ampliamente utilizado en la inspección y medición de puntos en la fábrica y en la observación e investigación en el Laboratorio.

SKU: Bello-MicMetPor-B | **Categorías:** [Microscopio Metalúrgico Industrial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Microscopio de medición Portable

Es especialmente adecuado para la inspección local de la producción de maquinaria, fabricación e impresión de papel, industria textil, etc. Este producto es pequeño y exquisito, diseñado novedoso y exquisito, novedoso diseño y operación fácil, también adecuado para el experimento del estudiante.

Especificaciones	Modelo			
	Bello-MicMetPor-B1	Bello-MicMetPor-B2	Bello-MicMetPor-B3	Bello-MicMetPor-B4
Aumento total	100X	50X	40X	20X
Longitud del tubo mecánico	160mm			
Ampliación objetiva	10X	5X	4X	2X
Apertura Numérica (N.A.)	0.25	0.12	0.10	0.05
Distancia de trabajo (mm)	7	18	18	18
Ocular	WF10X, punto de mira con retícula 0 1mm			
Rango de enfoque	30mm			
Diámetro del campo de visión en el ocular	∅ 18mm			
Diámetro de la base	∅ 63mm			
Altura de Microscopio	210mm			
Peso de Microscopio	0.65kg			
Iluminación	La lámpara tipo pluma, usar batería 2X7			
Tamaño del instrumento	143mmX63mmX210mm			

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aumento del Objetivo	100x, 10x
Iluminación (\geq-LX)	Lampara tipo pluma
Ocular Microscopio	WF10X

COTECNO