

## MICROTOMO SEMI-AUTOMÁTICO - MARCA BELLTRONIC



### Características:

1. Retorno automático de muestra
2. Cambio automático entre la Sección y el modo de recorte
3. imported de carriles de guía de rodillos y un tornillo mecanismo de movimiento
4. corte y recorte se completan a través el sistema de control
5. Hand rueda equilibrio se puede bloquear en cualquier posición para garantizar la seguridad del usuario
6. universal cassette y pinza estándar, sistemas de parada de emergencia
7. Los sistemas avanzados de conducción, las funciones de la Sección, el recorte, avance rápido, retroceso, etc
8. pantalla LCD muestra sección y recorte rango de espesor, número de la Sección y el recorte
9. fácil y cambio rápido entre diferentes muestras abrazaderas (dos opciones: parafina abrazadera del bloque y cassette clamp)
10. equipado con un sistema de alerta de seguridad, Drive-sobrecarga mecanismo y un modo de espera automático mecanismo de protección
11. el rojo Barra soporte de la cuchilla cubre toda la longitud hoja para proteger al usuario y el empuje bar permite el cambio fácil de la hoja
12. soporte de la cuchilla se puede mover lateralmente para evitar mover la hoja con contacto directo, así utilizando toda la longitud de la hoja (tres diferentes segmentos)

### Parámetros técnicos

Modelo	BellMicSemAut-3358
Sección rango de ajuste	0-60µm
Recorte espesor rango de ajuste	0-100µm

Sectionthicknessrange	0-incremento 1µm 0.25 µm 1 De 10µm 1µm incremento 10-20µm 2µm incremento 20-60µm 5µm incremento
Trimmingthickness rango	0.25 ~ 60µm
Minimumsettingvalue	0.25 µm
Horizontal muestra alimentación	26mm
Horizontal muestra alimentación	52mm
Espécimen abrazadera rotación	Cualquier ángulo dentro de 360 grados
Espécimen orientación	XY 8 °
Ajuste mínimo de corte espesor	0.25 µm
Maximumspecimensize	50*50mm
Precisionerror:	&Plusmn; 1%
Fuente de alimentación	Ac220v ± \$ number, 50/60Hz; ac110v ± \$ number, 50/60Hz
Consumo	150 W
Accesorios estándar	Muestra estándar abrazadera, hoja desechable titular, disposablemicrotomeblade (10 Unid), bandeja de residuos
Tamaño externo	520*430*330mm
Tamaño del paquete	670*550*480
G.w	48 kg

**SKU:** BellMicSemAut-3358 | **Categorías:** [Micrótopo](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO