

MINI AMOLADORA Y RANURADORA CG-1



Fácil de usar, máquinas compactas de ranurado y rectificado. Útil para crear áreas con textura antideslizante para una mejor tracción.





Características y beneficios:

- Máquina compacta y maniobrable que se puede usar para aplicaciones de ranurado y esmerilado
- Excelente para trincheras y productos donde las máquinas grandes no pueden acceder
- Transmisión hidrostática autopropulsada
- Construcción resistente para manejar trabajos grandes
- Sistema de elevación y descenso de potencia
- Rotación del cabezal de esmerilado hacia arriba
- Acepta cuchillas de 12 "en un cabezal de esmerilado de 10" o 16 "con especificaciones que pueden ajustarse a la medida de su aplicación




SKU: N / A | **Categorías:** [Rectificado y Ranurado](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	08005	Número de catálogo: 08005	08005
	08009	Número de catálogo: 08009	08009

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO