

## MINI AMOLADORA Y RANURADORA DE EMPUJE CG-2E30



Capacidad del cabezal ancho de 16 "con un potente motor eléctrico Lincoln de 30 HP (22,3 kW).

Fácil de usar, máquina ranuradora y rectificadora compacta.

Útil para crear áreas con textura antideslizante para una mejor tracción.



### Características y beneficios:

- Máquina compacta y manejable que se puede usar para aplicaciones de ranurado y esmerilado
- Excelente para trabajos de trincheras y productos donde las máquinas grandes no pueden acceder
- Transmisión hidrostática autopropulsada
- Construcción resistente para manejar grandes trabajos
- Sistema de subida y bajada de potencia.
- Rotación del cabezal rectificador.
- Acepta cuchillas de 12".



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Rectificado y Ranurado](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO