

MINI CENTRÍFUGA 10000R/M



- Tecnología sin voz con patente, que funciona con poco ruido.
- Equipado con motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Durable y seguro para los usuarios.
- Máxima velocidad: 10000r/m
- RCF máximo: 5000xg
- Capacidad de muestra: 6X1.5/0.5/0.2ml
- Dimensión: 189x161x122 (mm)

SKU: B-01-19-01-05-04-03 | **Categorías:** [Otras centrífugas](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-05-04-03
Modelo	Bell-OtrCen-100506
Máxima velocidad	10000r/m
RCF máximo	5000xg
Capacidad de muestra	6X1.5/0.5/0.2ml
Dimensión	189x161x122 (mm)
Ruido	Inferior a 48dB
Peso	1kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO