

## MINI MOLINO DE BOLAS



El mini molino de bolas es adecuado para montar con engranajes universales. Es adecuado para preparar pequeñas muestras para análisis, para moler o mezclar pequeñas cantidades de sustancias energéticas.

Utiliza bolas de acero de 19 mm de diámetro y tiene una capacidad total de 0,5 litros. Este accesorio es adecuado para colocarlo en nuestra unidad principal.

**SKU:** B-01-24-02-07-0100 | **Categorías:** [Accesorios de molienda: molino de bolas y rodillo triple](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificación detallada para Mini molino de bolas

<b>Código Del Producto</b>	<b>B-01-24-02-07-0100</b>
Modelo	BellMinMolBol-08
Capacidad bruta (kg / lt)	0,5 Kgs. / 1,3 litros
Capacidad de trabajo (kg / lt)	0,250 Kg / 0,5 Litros.
Bolas de acero	1" - 4 Nos
	3/4" - 15 Nos
	15 mm - 15 Nos
	10 mm - 15 Nos
Peso neto (kg)	3.4 Kg
Peso bruto (kg)	8 Kg
Dimensiones	10 "x 5,5" x 5,5 "pulgadas
Embalaje	10 "x 6" x 6 "pulgadas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO