

MINIKIN PI



SKU: N / A | **Categorías:** [Registadores de datos de uso general](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pequeño datalogger estanco destinado a la medición con sensores de posición con potenciómetros. Se usa con mayor frecuencia para registrar dendrómetros.

Especificación:

- *Resolución de 16 bits
- *Capacidad de memoria 50,000 lecturas
- *Capacidad de la batería hasta 5 años.
- *Totalmente hermético - clasificación IP 68
- *Rango de trabajo: 40 a 60 ° C

Descargar

[Hoja de datos](#)

Accesorios necesarios:

Cable de datos IrDA / USB

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO