

## MINILOGGER, 120220V 5060HZ— HM-2325A.3F



SKU: N / A | Categorías: [Laboratorio de suelos](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Cuatro convertidores individuales de análogo a digital,

de 16 bits

- Excitación de 10 VDC suministrada a los instrumentos.
- Salidas analógicas para graficador XYt.
- Ideal con instrumentos tales como transductores de

presión, celdas de carga y transductores de desplazamiento

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO