

MOBIPREP



[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="Triturado y Pulido Portátil y Grabado Electroquímico" font_container="tag:h3;text_align:left"][vc_wp_text]

Contiene baterías libres de mantenimiento para funcionar sin redes estacionarias, consiste en una unidad de control y un pulido guiado a mano de precisión dispositivo con micro motor de alto rendimiento. Salida 36 V, regulable en 5 pasos. Dispositivo guiado a mano: Motor DC sin escobillas de alto par Accesorios incluidos:

- Engranaje de reducción
- Pieza en ángulo 90 °
- Soportes de triturado y pulido (5 piezas)
- Cargador Automático 12 V / 2,5 A Pluma de Grabado Opcional
- Dimensiones: 104 x 54 x 160 mm, Peso 1 kg.

[vc_wp_text][vc_custom_heading text="Especificaciones técnicas"

font_container="tag:h3;text_align:left">

N.º de Pedido	902001
N.º de Modelo	MOBIPREP
Tensiones	36V o 100-240V 50-60Hz
Velocidad	0-25.000 rpm
Indicadores	LED
Batería	3A
Encendido	2F
Baja	1P
Pulido	1(12%20V)
P2	2(24%20V)
Voltaje de Salida	G
Rectificado	(36%20V)
E1	1(6%20V)
E2	2(12%20V)
Diámetro del Disco	30mm
Reductor de Velocidad	3A
Dimensiones (WxDxH)	(mm) 104x54x160
Peso total	1kg

[vc_custom_heading text="Consumibles"

font_container="tag:h3;text_align:left">

Discos Trituradores de Papel, Parte Posterior Autoadhesiva (1 paquete de 250 unidades)	DEMPAX-P
9020	Papeles de Triturado-SiC
Autoadhesivos	250 piezas (30mm) grano 080
DEMPAX-P	902021
Papeles de Triturado-	

SiC%2C%20Autoadhesivos%2C%20250%20piezas%20(30%20mm)%2C%20grano%20120|[14px]DEMPAX-P,[14px]90%2022,[14px]Papeles%20de%20Triturado-

SiC%2C%20Autoadhesivos%2C%20250%20piezas%20(30%20mm)%2C%20grano%20320|[14px]DEMPAX-P,[14px]90%2023,[14px]Papeles%20de%20Triturado-

SiC%2C%20Autoadhesivos%2C%20250%20piezas%20(30%20mm)%2C%20grano%20500|[14px]DEMPAX-P,[14px]90%2024,[14px]Papeles%20de%20Triturado-

SiC%2C%20Autoadhesivos%2C%20250%20piezas%20(30%20mm)%2C%20grano%20800|[14px]DEMPAX-P,[14px]90%2025,[14px]Papeles%20de%20Triturado-

SiC%2C%20Autoadhesivos%2C%20250%20piezas%20(30%20mm)%2C%20grano%201200[/vc_table][vc_column_text]
Paño de Pulido Autoadhesivo (1 paquete de 50 unidades)
[/vc_column_text][vc_table][14px]PORTO,[14px]90%2026,[14px]Pa%C3%B1o%20de%20Pulido%20(30%20mm)%20para%200%2C25%2C%201%2C%203%20micrones%20(50%20uds.)|[14px]RADO,[14px]90%2027,[14px]Pa%C3%B1o%20de%20Pulido%20(30%20mm)%20para%206%2C%209%20micrones%20(50%20uds.)[/vc_table][vc_column_text]
Pastas De Diamante, Monocristalina
[/vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT-M,[14px]39-301-M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%200.25%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-311-M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%201%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-321-M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%203%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla%20%20|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-331-M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%206%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-341-M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%209%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla[/vc_table][vc_column_text]**Lubricante de diamante**
[/vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT,[14px]39-502,[14px]Lubricante%20de%20diamante%2C%20a%20base%20de%20agua%2C%201.0%20lt.%2C%20botella[/vc_table][vc_column_text]**Set Réplica y Consumibles de Grabado**
[/vc_column_text][vc_table][14px],[14px]90%2028,[14px]Rollos%20de%20Algod%C3%B3n%20(100%20piezas)%20para%20grabado%20electrol%C3%ADtico|[14px]REPLI,[14px]90%2040,[14px]L%C3%A1mina%20de%20r%C3%A9plica%20de%2035%20micrones%20de%20espesor%2C%20para%20ser%20usada%20con%20acetona|[14px],[14px]90%2041,[14px]Microscopio%20portaobjetos[/vc_table][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Materialografía in Situ](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO