





MÓDULOS DE MEMBRANA



[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Información Sobre Pedidos" tab_id="1572978026143-81eda17e-8a3e"][vc_wp_text]

Imagen	SKU	Nombre / Descripción
	1180152	Aquaporin Inside HFFO14 Módulo de membrana de fibra hueca FO
	1180102	Aquaporin Inside HFFO2 y HFFO06 Conexiones de alimentación y extracción
	1180124	Aquaporin Inside HFFO06 Módulo de membrana de fibra hueca FO
	1160085	Aquaporin Inside HFFO2 Módulo de membrana de fibra hueca FO

[/vc_wp_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Aplicación / Especificación" tab_id="1572978026205-2d6bb83d-bd89"][vc_wp_text]

Tipo de módulo de membrana	HFFO2	HFFO06	HFFO14
Recubrimiento Aquaporin Inside TM :	En el lado de la luz de la fibra	En el lado de la luz de la fibra	En el lado de la luz de la fibra
Área activa (lado de la luz / lado de la carcasa):	2,3 m ²	0.6 m ²	13,8 m ²
Diámetro interno de las fibras:	195 µm	200 µm	195 µm
Espesor de pared:	35 µm	35 µm	35 µm
Material de la carcasa:	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Dimensiones del módulo:	300 mm de largo; 70 mm de diámetro	150 mm de largo; 50 mm de diámetro	390 mm de largo; 200 mm de diámetro

Tipo de módulo de membrana

	HFF02	HFF006	HFF014
Conexiones de módulo:	Lumen: 1/4 "(6.4 mm) roscado hembra Luer	Lumen: 1/4 "(6.4 mm) roscado hembra Luer	Feed = BSP 1/2 " Conector = Hembra Draw = BSP 3/8 " Conector = Hembra

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Documentación / Medios" tab_id="1572978028516-3f2767c7-a56e"] [vc_wp_text title="Manuales"] [Hoja de datos de Aquaporin HFFO2](#)

[Hoja de datos de Aquaporin HFF014](#)

[Hoja de datos del elemento Aquaporin HFFO2](#)

[Hoja de datos del elemento Aquaporin HFFO06](#)

[Recomendaciones de limpieza de Aquaporin HFF014](#)

[/vc_wp_text][vc_wp_text title="Soporte"] [Aquaporin HFF014 Recomendaciones de limpieza](#)

[Configuración de prueba de Aquaporin HFF014](#)

[Procedimiento de limpieza de AQP HFFO2](#)

[Procedimiento de prueba estándar de aquaporina HFFO2](#) [/vc_wp_text][vc_wp_text title="Animaciones"] [/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Desarrollo de membranas - Procesos](#), [MÓDULOS DE MEMBRANA](#), [Sterlitech](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	1160085	<p>Aquaporin Inside HFFO2 Módulo de membrana de fibra hueca FO</p> <p>AQP HFFO2 es un módulo de membrana de flujo cruzado que contiene membranas de fibra hueca Aquaporin Inside™. Con un recubrimiento Aquaporin Inside™ en el lado de la luz, la solución de alimentación circulará en la luz y la solución de extracción circulará en la carcasa.</p>	1160085
	1180102	<p>AQUAPORIN INSIDE HFFO2 Y HFFO06 CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN Y EXTRACCIÓN</p> <p>Conexiones de lengüeta de manguera (1/4 ") para puertos de solución de alimentación y extracción en carcasas de módulos de membrana Aquaporin: modelos HFFO2 y HFFO06.</p> <p>Detalles</p> <p>Conexiones de lengüeta de manguera para puertos de solución de alimentación y extracción en carcasas de módulos de membrana Aquaporin: modelos HFFO2 y HFFO06.</p> <p>El paquete incluye 2 de cada uno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conexiones de desconexión rápida con lengüeta recta para tubos de 1/4 " 2. Desconexión rápida de accesorios más fríos con lengüeta de manguera de 1/4 "ID 3. Adaptadores de barrera 	1180102
	1180124	<p>AQUAPORIN INSIDE HFFO06 MÓDULO DE MEMBRANA DE FIBRA HUECA FO</p> <p>Aquaporin Inside HFFO06 Módulo de membrana de fibra hueca FO es un módulo de membrana de flujo cruzado que contiene membranas de fibra hueca Aquaporin Inside™.</p> <p>Detalles</p> <p>Aquaporin Inside HFFO06 Módulo de membrana de fibra hueca FO es un módulo de membrana de flujo cruzado que contiene membranas de fibra hueca Aquaporin Inside™. Con un recubrimiento Aquaporin Inside™ en el lado de la luz, la solución de alimentación circulará en la luz y la solución de extracción circulará en la carcasa.</p>	1180124
	1180152	<p>AQUAPORIN INSIDE HFFO14 MÓDULO DE MEMBRANA DE FIBRA HUECA FO</p> <p>Un módulo de membrana es una unidad completa compuesta por las membranas, una carcasa, entrada de alimentación, salida de concentrado y salida de permeado.</p> <p>Detalles</p> <p>Aquaporin Inside HFFO14 Módulo de membrana de fibra hueca FO, incluye accesorios de tubería BSPT y adaptadores de instalación de tubos de compresión</p>	1180152

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Un módulo de membrana es una unidad completa compuesta por las membranas, una carcasa, entrada de alimentación, salida de concentrado y salida de permeado. Los módulos de membrana pueden contener diferentes configuraciones de membrana, incluyendo fibra hueca, lámina plana o membranas tubulares.[/vc_column_text][/vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO