

MOLDE DE COLUMNA DE SEGREGACIÓN ESTÁTICA -HC-3666



Se usa para determinar el potencial de segregación estática del hormigón autocompactante midiendo el contenido de agregado grueso en las partes superior e inferior de una muestra cilíndrica. Esta prueba se puede usar como una determinación de control de calidad para niveles de segregación de agregado grueso, especialmente para aplicaciones de secciones profundas como paredes o columnas. Esta prueba no es aplicable para concreto autocompactante con agregado liviano. La columna incluye una base estable, tres secciones de columna y dos cuchillas separadoras deslizantes, que permiten que la columna se desensamble mientras se captura la muestra de concreto en las secciones de columna.

La columna de segregación estática admite las siguientes normas: ASTM C1610

SKU: HC-3666 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Hormigón](#), [Hormigon Autocompactante](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [ASTM C1610](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Normas](#)

ASTM C1610

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO