

MOLDES DE AZULEJOS Y MOLDES DE DISPERSIÓN DE COLOR



[vc_row][vc_column][vc_column_text]***Molde de azulejos**

Serie 400 Estructura de acero inoxidable con cubiertas superior e inferior. Incluye 3 insertos para diferentes espesores de muestra. Se puede usar hasta 400 ° F para formar láminas de plástico o goma.

***Moldes de dispersión en frío.**

Molde de disco de dispersión de color - Serie 400 Marco de acero inoxidable. Incluye 3 espaciadores para varios grosores de película. Para hacer película de plástico para verificar la dispersión o claridad del color. Proporciona espesor de película preciso y paralelismo.

[vc_column_text][vc_table][14px]Numero%20de%20catalogo,[14px]Descripci%C3%B3n,[14px]Dimensiones%20de%20muestra,[14px]Espesor%20de%20la%20muestra|[14px]818701D,[14px]Molde%20de%20azulejos,[14px]50%20mm%20x%2050%20mm,[14px]1%20mm%2C%202%20mm%2C%205%20mm|[14px]818702D,[14px]Molde%20de%20azulejos,[14px]100%20mm%20x%20100%20mm,[14px]1%20mm%2C%202%20mm%2C%205%20mm|[14px]818703D,[14px]Molde%20de%20azulejos,[14px]150%20mm%20x%20150%20mm,[14px]1%20mm%2C%202%20mm%2C%205%20mm|[14px]818704C,[14px]Dispersi%C3%B3n%20de%20color,[14px]50%20mm%20de%20di%C3%A1metro,[14px]0.1%20mm%2C%200.2%20mm%2C%200.5%20mm|[14px]818705D,[14px]Dispersi%C3%B3n%20de%20color,[14px]100%20mm%20de%20di%C3%A1metro,[14px]0.1%20mm%2C%200.2%20mm%2C%200.5%20mm|[14px]818698D,[14px]Molde%20de%20azulejos,[14px]4%20x%204%20x%204%20mm,[14px]1%20mm%2C%202%20mm%2C

%205%20mm|[14px]818699D,[14px] Molde%20de%20azulejos,[14px]6%20%22x%206%22,[14px]1%20mm%2C%20
2%20mm%2C%205%20mm|[14px]818700D,[14px] Molde%20de%20azulejos,[14px]10%20%22x%2010%22,[14px]1
%20mm%2C%202%20mm%2C%205%20mm[/vc_table][[/vc_column][[/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [ASTM](#) / [Moldes especiales](#) |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO