

## MOLINO DE BOLAS PLANETARIO VERTICAL (MODELO SEMICIRCULAR) - MARCA BELLTRONIC



El molino de bolas planetario tiene cuatro depósitos de molienda de bolas instalados en una plataforma giratoria. Cuando el plato giratorio gira, el eje del tanque hace movimientos planetarios, las bolas y las muestras dentro de los tanques se impactan fuertemente en el movimiento de alta velocidad, y las muestras son finalmente molidas en polvo. Diversos tipos de diversos materiales pueden ser molidos por el molino con método seco o mojado. La granularidad mínima del polvo molido puede ser tan pequeña como 0,1  $\mu\text{m}$ .

### Características:

1. Diseño en forma de curva 3D.
2. Equipo especial con poco ruido.



Ventana visual



Mecanismo Planetario



Control del convertidor de frecuencia





Agujero de ventilador de refrigeración

Modelo	BellMolPlanVertSC-0.4A	BellMolPlanVertSC-2A
Capacidad	0.4L	2L
Volumen de cada capacidad	50-100ml	50-500ml
Cantidad de frascos	4 pcs	
Fuerza de motor(KW)	0.25	0.75
Rango de tiempo de ejecución(min)	1-9999	
Tiempo de funcionamiento recíproco (min)	1-999	
Revolución de velocidad ajustable (rpm)	45-435	35-335
Rotación(rpm)	90-870	70-670
Ruido	$\leq 58 \pm 5 \text{db}$	$\leq 60 \pm 5 \text{db}$
Fuente de alimentación	AC 110/220V, 50/60HZ	
Modo de control de velocidad	Control de frecuencia	
Modo de transmisión	Transmisión de engranajes	
Modo de trabajo	2 o 4 ollas se pueden utilizar cada vez	
Volumen máximo de carga	Dos tercios del volumen de la olla	

Tamaño de alimentación	Material suave y crujiente <10mm, Otros materiales <3mm	
Granularidad de salida	La granularidad mínima se puede alcanzar a 0.1um	
Modo de ajuste de la velocidad de rotación	Convertidor de frecuencia con regulación de velocidad continua	
Dimensión(mm)	530*300*340	730*430*550
Tamaño del paquete(mm)	595*360*485	820*530*720
Peso neto(kg)	26	74
Peso bruto(kg)	30	80

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Molino de bolas planetario](#) |

## VARIACIONES

<b>Imagen</b>	<b>SKU</b>	<b>Descripción</b>	<b>SKU / Modelo</b>
	BellMolPlanVertSC-2A	*Capacidad: 2L *Volumen de cada capacidad: 50-500ml	Any SKU / Modelo
	BellMolPlanVertSC-0.4A	*Capacidad: 0.4L *Volumen de cada capacidad: 50-100ml	Any SKU / Modelo

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** N/A

**Dimensiones** N/A

**SKU / Modelo**

COTECNO