

## MOLINO DE MARTILLO SERIE HM / 530



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Molinos - Mezcla](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para triturar materiales semiduros y quebradizos como arcillas, sémolas, chamota cocida, grogs, materiales aislantes, carbón, caliza, caolines, desechos, etc. El grado de finura depende del tipo de tamiz utilizado. La producción depende de la finura requerida y puede variar desde aprox. 5 a 30 kg por hora.

### Archivos adjuntos

- [HM530B](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO