

MOLINO DE MARTILLO SERIE HM / 530



SKU: N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Molinos - Mezcla](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para triturar materiales semiduros y quebradizos como arcillas, sémolas, chamota cocida, grogs, materiales aislantes, carbón, caliza, caolines, desechos, etc. El grado de finura depende del tipo de tamiz utilizado. La producción depende de la finura requerida y puede variar desde aprox. 5 a 30 kg por hora.

Archivos adjuntos

- [HM530B](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO