

## MOLINO DE RODILLOS DE 500MM - BELL-MOLROD-D500



**SKU:** B-01-53-0200-0403 | **Categorías:** [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gracias al tamaño de salida ajustable del Molino de Rodillos, este tiene una precisión de hasta 1 mm.
- Tiene un resorte amortiguador y tiene una característica de protección contra rodillos contra impactos repentinos.
- Gracias al búnker vibro-nutritivo, el producto a moler se muele en una capacidad homogénea y eficiente.
- MD150 está a escala de laboratorio y también se agrega un cajón para facilitar la extracción del mineral molido en el compartimiento inferior.

	<b>Modelo</b>	<b>Bell-MolRod-D150</b>	<b>Bell-MolRod-D300</b>	<b>Bell-MolRod-D500</b>
Código SKU		B-01-53-0200-0401	B-01-53-0200-0402	B-01-53-0200-0403
Capacidad (kg/s)		<100	<250	<600
Potencia del motor (kW)		2x1,5 kW	2x5,5 kW	2x7,5 kW
Tamaño de Entrada (milímetro)		<5mm	<10mm	<15mm
Tamaño de Salida (micras)		<1-10mm	<1-10mm	<1-10mm
Diámetro de los rodillos (mm)		150	300	500
Peso (kg)		200	450	750

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO