

## MOLINOS DE CUCHILLAS SERIE KM / 140



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Molinos - Mezcla](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adecuado para moler materiales semiduros y fibrosos o elásticos como paja, papel, envases de plástico, madera, huesos, pinzas para animales, piel y cuero, neumáticos, caucho, espumas de poliuretano, cables eléctricos, tarjetas eléctricas, corcho, productos químicos, cereales, maíz, arcilla expandida, etc.

La producción depende de la finura que el operario necesite obtener y del tipo de material a tratar, pudiendo variar aprox. de 5 a 30 Kg / h El orificio de entrada es de 60x40xmm.

### Características generales

- Cámara de molienda diam. 140 mm
- Rotor con 3 cuchillas intercambiables
- Nr.4 cuchillas ajustables colocadas en la cámara de molienda
- Motor eléctrico 1,5 kW IP55 - 2800 rpm
- Tolva de carga con émbolo
- Canal de alimentación con puerta deslizante
- Tamiz de fácil sustitución, con chapa perforada de acero inoxidable y marco de aluminio
- Cuadro de mando eléctrico con pulsador de arranque / parada protección IP55
- Microinterruptores de seguridad dobles colocados en la puerta
- Puerta de apertura con bisagras con cerradura
- Parte principal (cuerpo, tapa y tolva) en acero niquelado
- Soporte de chapa de acero revestido y provisto de pies giratorios regulables
- Cuchillos de acero inoxidable K 100
- Alimentación eléctrica: 400 V trifásica 50HZ
- Dimensiones: 62 x 54 x 135 cm
- Peso neto 65 kg

Se suministra completo con recipiente colector en tapón de polietileno. 5 lt.

### Archivos adjuntos

- [KM / 140](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO